


Afișaj cu LED

Coloană de semnale modulară

Segment culoare

SG-TL70-Y



- **Monocrom: Galben**
- **Comutabil între funcție de iluminat constant și intermitent**
- **Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc**
- **Intrări: PNP/NPN**


Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP.

Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație.

Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv.

Descriere tip	SG-TL70-Y
Număr identificare	3092212
Scop	Lumină indicatoare cu led
Mod de operare	Coloană luminoasă
cascadabil	Nu
Design	Cilindric/nefiletat
denumire carcasă	TL70
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Difuz
Viață utilă	50000 h
Clasă de protecție	IP65
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Certificări	CE, UL listat
Tensiune de alimentare	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 420 mA
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Tipul de lumină	Galben
Lungime de undă	590nm
Luminous flux lumen	22 lm
Intensitate reglabilă	Nu



Afişaj cu LED
Coloană de semnale modulară
Segment culoare
SG-TL70-Y

TURCK

Industrial
Automation

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
B-TL70-5	3092223	Modul de bază TL70, negru, cablu, 5-pini, 2 m, posibilă conectarea a 4 segmente	
B-TL70-8	3092224	Modul de bază TL70, negru, cablu, 8-pini, 2 m, posibilă conectarea a 6 segmente	
B-TL70-Q5	3092226	Modul de bază TL70, negru, conector, 5-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 4 segmente	
B-TL70-Q8	3092227	Modul de bază TL70, negru, conector, 8-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 6 segmente	