


detecție de temperatură
Sondă
TP-306A-CF-H1141-L5000


TURCK

Industrial
Automation



- Traductor PT-100 conform DIN EN 60751
- Rezistent la vibrații și șocuri
- Conectabil la TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Temperatură maximă pentru conector: 90 °C
- Tehnologie cu 4-fire

Schemă de conexiuni



Descriere tip	TP-306A-CF-H1141-L5000
Număr identificare	9910481
Domeniu de temperatură	
Domeniul temperaturilor de funcționare	-50...105 °C
Domeniul temperaturilor de funcționare	-58...221 °F
Element de măsurare	Traductor Pt-100 , DIN EN 60751, clasă A
Precizie	0.15 °C + 0,002 · t (-30 ...350 °C)
Timpe de răspuns	t 0.5 = 8 s / t 0.9 = 20 s in apă la 0.2 m/s
Adâncime imersiune (L)	5000 mm
Clasă și grad de protecție	IP67
Carcasă	
Materialul senzorului	oțel INOX, V4A (1.4404)
Conectare la proces	Pentru bușe de strângere, pentru montare directă
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Condiții de referință conform IEC 61298-1	
Temperatură	15...+25°C
Presiune atmosferică	860...1060 hPa abs.
Umiditate	45...75 % rel.
Tensiune auxiliară	24 Vcc
MTTF	2283 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Descriere generală

Termorezistențele sunt folosite la detectarea și monitorizarea temperaturilor pentru optimizarea și controlarea unui proces.

De regulă se folosesc în aplicații pentru construcția de mașini și instalații și în industria de proces.

Elementul constitutiv al senzorilor de temperatură este o rezistență dependentă de temperatură.

detecție de temperatură
Sondă
TP-306A-CF-H1141-L5000

TURCK

Industrial
Automation

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	
RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 10m, material manta: PUR, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	