



- Камера с устройством обработки данных
- Присоединение объектива по продольной оси корпуса
- Степень защиты IP20
- Объектив заказывается дополнительно
- Необходимо внешнее освещение
- ПО параметризации на 9 языках для ОС Windows
- Интерфейс EtherNet/IP и Modbus TCP
- 256 оттенков серого
- Разрешение 1280 x 1024 пиксел
- OCR (оптическое распознавание символов)
- OCV (оптическая проверка правильности символов)
- Расширение до BCR (Считыватель штрих-кодов)

Принцип действия

Система PresencePLUS P4 состоит из камеры со встроенным модулем обработки изображения. Объективы, внешн./внутренняя подсветка и соединительные кабели заказываются отдельно. Свободно распространяемое ПО и прошивки доступны для загрузки на:

www.bannerengineering.com

Тип	P401.3I-BCOC
Идент. №	3079937
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 650 мА
Размеры	136.1ммx66.8ммx34.3 мм
Материал корпуса	алюминий
Класс защиты	IP20