


Indukční senzor BI0,8-Q5SE-AP6X


TURCK

Industrial
Automation



- kvádrové pouzdro, výška 5 mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, GD-ZnAl
- DC 3drát, 10...30 VDC
- spínací PNP výstup
- připojení kabelem

Schéma zapojení



Funkční princip

Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pracují na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického střídavého pole, které je identifikovaným objektem zatlumováno. U indukčních senzorů je toto pole vytvářeno jedním LC-rezonančním obvodem s jednou cívku s feritovým jádrem.

Typové označení	BI0,8-Q5SE-AP6X
Identifikační číslo	1619341
Jmenovitá spínací vzdálenostS_n	0.8 mm
Provedení	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Faktor korekce	$S_{t37} = 1; A_I = 0,3; n_{erez} = 0,7; M_s = 0,4$
Opakovatelnost	$\leq 5\%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\leq \pm 20\%$
Hystereze	3...15 %
Okolní teplota	-25... +70°C
Napájecí napětí	10...30VDC
Zvlnění	$\leq 10\% U_{ss}$
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Proud naprázdno I_0	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Jmenovité izolační napětí	≤ 0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Pokles napětí při I_0	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano/ kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací kontakt, PNP
Frekvence spínání	3 kHz
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q5SE
Rozměry	25 x 5 x 5 mm
Materiál pouzdra	kov, Al, eloxováno
Připojení	kabel
Kabel	3mm, LifYY-11Y, PUR, 2m
Průřez kabelu	3 x 0.14 mm ²
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	2283Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED červená
Součást dodávky	2x šroub DIN 84A 4.8, 1,6 x 10 mm

**Indukční senzor
BI0,8-Q5SE-AP6X**

Vzdálenost D	2 x B
Vzdálenost W	3 x Sn
Vzdálenost S	1 x B
Vzdálenost G	6 x Sn

Šířka aktivní plochy B 5 mm

