



# Фотоэлектрический датчик Лазерный датчик дистанции (триангуляция) Q4XTILAF300-Q8



- 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей
- 3 кнопки
- Выходной индикатор (желтый)
- IP67/69K
- Сертификация ECOLAB
- Диапазон: 25...300 мм
- Лазер класса 1, красный, 655 нм, по IEC 60825-1:2007
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Аналоговый выход: 4 ... 20 мА
- Прямоугольная модель со смещенной резьбой M18
- Корпус из нерж. стали (1.4404)

<b>Тип</b>	Q4XTILAF300-Q8
Идент. №	3094797
<b>Функция</b>	Датчик приближения
Тип источника света	красн.
Длина волны	655 нм
Класс лазера	▲ 1
Оптическое разрешение	1 мм
Повторяемость	0.5 мм
Диапазон	25...300 мм
Температура окружающей среды	-10...+50 °C
Относительная влажность (мин.)	35 %
Относительная влажность (макс.)	95 %
Температура хранения	-25...+75 °C
Устойчивость к внешней освещенности	5000 лк
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 28 mA
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Тип аналогового выхода	4...20 mA
Токовый выход	4...20 mA
Сопротивление нагрузки	≤ 1000 Ом
Задержка готовности	≤ 750 мс
Задержка готовности	≤ 750 мс
Время отклика типовое	< 0.5 мс
<b>Approvals</b>	CE, cULus, ECOLAB
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный с резьбой, Q4X
Размеры	43.5 мм x 18 мм x 57.5 мм
Материал корпуса	Металл, Нержавеющая сталь
Линза	акрил, PMMA
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1, ПВХ
Поперечное сечение проводника	5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67/IP68/IP69K
Вибростойкость	MIL-STD-202G, Метод 201А (10 ... 60 Гц, 1.52 мм амплитуда от пика до пика, на 2 часа каждый x-, y- и z-оси), датчик работает
Испытание на удароустойчивость	MIL-STD-202G, Метод 213В Условия I (100G 6х аналог. XYZ-оси, 18 полных ударов), датчик в работе
<b>Специальные характеристики</b>	Устойчив к химикатам Для промывки под давлением Устойчив к химикатам
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Дисплей	4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей

## Схема подключения



## Принцип действия


Датчик Q4X представляет собой лазерный датчик расстояния, работающий по принципу лазерной триангуляции. Датчик обладает диапазоном 25...300 мм, разрешением до 0,3 мм и выходной мощностью аналогового лазера класса 1 (4...20 мА).

Благодаря двум режимам работы датчик Q4X регистрирует не только расстояние, но и интенсивность светового излучения, отражаемого объектом. Данная уникальная функция обеспечивает возможность использования лазеров, реализация которой была невозможна до сих пор.

В режиме эксплуатации можно изменить точку переключения, переключение по яркости освещения и выполнить "обучение" датчика. В режиме настройки можно выполнить "обучение", выбрать все стандартные рабочие параметры, а также восстановить все заводские значения параметров.




## Запас по работоспособности

**Фотоэлектрический датчик  
Лазерный датчик дистанции (триангуляция)  
Q4XTILAF300-Q8**




**Фотоэлектрический датчик  
Лазерный датчик дистанции (триангуляция)  
Q4XTILAF300-Q8**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18FAM10	3011184	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	
SMBQ4XFAM10	3091513	Кронштейн монтажный, поворотный, нерж. сталь, для датчиков серии Q4X/Q3X, резьба M10 x 1,5	

**Функциональная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BRT-Q4X-60X18	3095776	Отражатель для лазерных датчиков Q4X для обнаружения прозрачных объектов или работы в двух режимах, прямоугольный корпус: 60 x 18 мм	
BRT-Q4X-60X50	3095777	Отражатель для лазерных датчиков Q4X для обнаружения прозрачных объектов или работы в двух режимах, прямоугольный корпус: 60 x 50 мм	