


FOUNDATION™ fieldbus Rack pentru sistem DPC DPC-49-4RMB

TURCK

Industrial
Automation



Sistemul DPC (Diagnostic Power Conditioner - power conditioner de diagnoză) este un sistem de alimentare pentru instalarea segmentelor H1 ale fieldbusului FOUNDATION™. Sistemul asigură opțiuni de diagnoză extensive pentru monitorizarea segmentelor FOUNDATION™ și astfel asigură asset management în toată instalația.

Un sistem DPC constă în unul sau mai multe rack-uri, fiecare cu până la opt module de alimentare DPC-49-IPS1 și un modul de diagnoză DPC-49-ADU sau DPC-49-DU. Până la patru segmente H1 pentru fiecare rack modul pot fi operate și monitorizate redundant în rețeaua fieldbus FOUNDATION™. Datele de diagnoză ale segmentelor H1 pot fi transmise prin dispozitivul de câmp HSE DPC-49-HSEFD/24Vcc la sistemul de administrare de nivel superior (doar în combinație cu modulul de diagnoză DPC-49-ADU).

Rack-ul modul DPC-49-4RMB constă într-un panou din spate și sistemul de rack propriu-zis pentru modulele de alimentare și modulul de diagnoză.

Componentele individuale ale sistemului sunt conectate prin terminalele de conexiune ale panoului. Din perspectivă electrică, panoul este considerat pasiv.

Alimentarea se poate face prin două conectoare cu șurub cu 2 poli. Conexiunea la sistemul gazdă este realizată pentru fiecare segment prin terminale cu șurub detașabile cu 3-poli. Pentru conectarea segmentelor H1 la partea de fieldbus, fiecare segment este conectat individual printr-un terminal șurub detașabil, cu 3 poli.

NOTĂ: Aplicațiile cu segment redundant H1 într-un sistem DPC trebuie conectate numai la portul de câmp deoarece portul-gazdă e limitat la 21 mA.

Ecranarea este obținută printr-un bus de ecran izolat DPC-49-SB4 sau prin conectorul cu șurub cu 3 poli, conectat intern la un șurub filetat M5 pentru legătura echipotentială. Un alt șurub filetat M5 pentru legătura echipotentială este conectată simplu la carcasă.

Pentru procesarea de diagnoză simplă, este asigurată o conexiune către contactul de alarmă releu al modulului de diagnoză.



- Modul rack pentru max. 8 module de alimentare și 1 modul diagnoză pentru conectarea a max. 4 segmente redundante H1.
- Alimentare redundantă
- Blocuri cu terminale detașabile cu conectare cu șuruburi
- Conector RJ45 pentru diagnoză fieldbus HSE


FOUNDATION™ fieldbus Rack pentru sistem DPC DPC-49-4RMB

TURCK

Industrial
Automation

Descriere tip	DPC-49-4RMB
Număr identificare	6882024
Domeniul tensiunilor de alimentare: Protecție la supratensiune	18...32Vcc > 250 Vcc
Conexiune electrică	Bloc terminale detașabile, protecție la conectare inversă, cu șuruburi conector mamă RJ45
Clasă de protecție	IP20
MTTF	115 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Temperatura mediului	-20...+60 °C
Materialul carcasei	Aluminiu
Culoarea carcasei	negru / galben
Dimensiuni	220 x 210 x 113mm
Mod de conectare	Șină DIN (DIN 60715) cu montare rapidă

Dimensiuni



**FOUNDATION™ fieldbus
Rack pentru sistem DPC
DPC-49-4RMB**

TURCK

Industrial
Automation

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
BM-DPC	6882015	modul mort pentru sloturi neutilizate	